




Dimensiones



Referencia de pedido

V3S-GM

Conector de cable, confeccionable

Características

- Bloqueo roscado

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	M8

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 60 V CC
Tensión de prueba		> 910 V _{eff} CA
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Diametro de pins	1 mm
Grado de protección	IP67
Conexión	1 conector M8, recto Terminales de tornillo para 0,14 ... 0,5 mm ²

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	PBT
Contratuerca	CuZn, niquelado

Cable

Díámetro del revestimiento	3,5 ... 5 mm
Combustibilidad	
Carcasa	94 V-0

Conexión eléctrica

