


ID-Pad


WCS3-ID70-M1



- Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación
- Resistencia mecánica elevada
- Gran resistencia a temperaturas extremas
- Sección del raíl codificado para la identificación y el posicionamiento preciso
- Amplio rango de números 1 ... 1260

ID Pad, acero inoxidable

Dimensiones



Dimensiones en mm

*Los números de algunos ID Pad tienen diferentes longitudes; consulte la información adicional.

Información adicional

Desviación de la longitud estándar

Todos los ID Pad tienen un número único. La longitud estándar del raíl codificado es de 249,6 mm.

La longitud total difiere para algunos raíles codificados debido a la codificación, ya que todos los raíles codificados deben comenzar y terminar con una barra. El número del ID Pad y la longitud del raíl codificado, que se desvía de 249,6 mm, se proporcionan en la siguiente tabla. Hay una etiqueta con el número del ID Pad (001 ... 1260) fijada en ambos lados.

| Número del ID Pad | Longitud [mm] |
|-------------------|---------------|
| 60 | 244,8 |
| 69 | 254,4 |
| 138 | 254,4 |
| 195 | 254,4 |
| 204 | 254,4 |
| 217 | 244,8 |
| 250 | 244,8 |
| 314 | 254,4 |
| 358 | 244,8 |
| 404 | 264 |
| 457 | 254,4 |
| 463 | 254,4 |
| 508 | 244,8 |
| 509 | 254,4 |
| 517 | 254,4 |
| 518 | 254,4 |

Fecha de publicación: 2023-09-08 Fecha de edición: 2023-09-08 : 184073_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Información adicional

| Número del ID Pad | Longitud [mm] |
|-------------------|---------------|
| 529 | 235,2 |
| 530 | 254,4 |
| 571 | 254,4 |
| 579 | 244,8 |
| 597 | 244,8 |
| 614 | 244,8 |
| 618 | 254,4 |
| 637 | 254,4 |
| 677 | 244,8 |
| 749 | 240 |
| 791 | 254,4 |
| 807 | 244,8 |
| 854 | 254,4 |
| 883 | 254,4 |
| 891 | 254,4 |
| 901 | 244,8 |
| 934 | 259,2 |
| 962 | 254,4 |
| 1038 | 254,4 |
| 1064 | 254,4 |
| 1188 | 254,4 |
| 1246 | 244,8 |
| 1251 | 254,4 |
| 1252 | 254,4 |

El ID Pad con el número 529 está bloqueado para la producción debido a que su longitud es muy pequeña.

Datos técnicos

Datos generales

| | |
|---------------|---|
| Número ID-PAD | Número ID-PAD = INT ((Posición leída - 30) / 312) + 1 |
| Zona numérica | 1 ... 1260 |
| Longitud | Longitud típica 249,6 mm |

Condiciones ambientales

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Temperatura de trabajo | -40 ... 450 °C (-40 ... 842 °F) |
|------------------------|---------------------------------|

Datos mecánicos

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Robustez del material | 0,5 mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4310 / AISI 301 |
| Masa | aprox. 60 g |

Información general

| | |
|------------------------|--|
| Información del pedido | le rogamos que indique el número ID-PAD deseado al hacer su pedido |
|------------------------|--|