


# Télécommande

## RMS Remote Control




- Adapté à la programmation des détecteurs radar de mouvements RAVE et aux versions RC de détecteurs radar de mouvements de la série RMS
- Réglage pratique et précis des détecteurs avec montage en hauteur
- Télécommande avec navigation intuitive dans le menu
- Écran LCD lumineux 101 x 81 points
- Convient également à la programmation de produits d'autres marques

Télécommande infrarouge pour les séries RMS et RAVE



### Dimensions



### Données techniques

Caractéristiques générales	
Type de lumière	infrarouge
Caractéristiques électriques	
Tension d'emploi	U <sub>B</sub> 2x 1,5 V, ALKALINE LR6 / AA fourni
Agréments et certificats	
Conformité EAC	TR CU 020/2011
Conditions environnementales	
Température ambiante	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection	IP54

Date de publication: 2020-09-25 Date d'édition: 2020-10-08 : 184851\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

**Données techniques**

Matériau	ABS, noir
Masse	100 g
Dimensions	140 mm x 63 mm x 31 mm
<b>Convient pour séries</b>	
Série	RMS , RAVE