



Marque de commande

NCB2-12GM50-WS-V11

Caractéristiques

- Série confort
- 2 mm, noyable

Accessoires

BF 12
bride de fixation, 12 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	C.A.	à fermeture
Portée nominale	s_n	2 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		C.A.
Portée de travail	s_a	0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction r_{Al}		0,15
Facteur de réduction r_{Cu}		0,1
Facteur de réduction $r_{1,4301}$		0,65

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	20 ... 253 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 25 Hz
Chute de tension	U_d	≤ 5 V
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 2000 mA
Courant d'emploi	I_L	5 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r	typ. 0,7 mA
Retard à la disponibilité	t_v	≤ 80 ms
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune

Conformité aux normes

Normes	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------


Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------


Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	acier inox
Face sensible	PBT
Degré de protection	IP67


Dimensions



Raccordement



Pinout



Date de publication: 2016-06-02 11:57 Date d'édition: 2016-06-02 186765_fra.xml



Couleur des fils

1		BU
2		BN
4		GN/YE