



Codifica d'ordine

NCB2-12GM50-WS-V11

Caratteristiche

- Linea comfort
- 2 mm allineato

Accessori

BF 12
Flangia di fissaggio, 12 mm

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	AC	Contatto NO
Distanza di comando misura	s_n	2 mm
Montaggio incorporato	incorporabile	
Polarità d'uscita	AC	
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione r_{Al}	0,15	
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,1	
Fattore di riduzione $r_{1.4301}$	0,65	

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	20 ... 253 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 25 Hz
Caduta di tensione	U_d	≤ 5 V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)	0 ... 2000 mA	
Corrente di esercizio	I_L	5 ... 200 mA
Corrente residua	I_r	tipico 0,7 mA
Ritardo di disponibilità	t_v	≤ 80 ms
Display stato elettrico	LED, giallo	

Conformità agli standard

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------


Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------


Dati meccanici

Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Grado di protezione	IP67


Dimensioni



Allacciamento



Pinout



Data di edizione: 2016-06-02 11:57 Data di stampare: 2016-06-02 186765_ita.xml

Colori dei conduttori

1		BU
2		BN
4		GN/YE