



Orderbenämning

NCB2-12GM50-WS-V11

Kännetecken

- Komfortserie
- 2 mm i plan

Tillbehör

BF 12
Fäste, 12 mm

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		AC	slutare
Känslavstånd	s_n	2 mm	
Installation		inbyggbar	
Utgångs typ		AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,15	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,1	
Reduktionsfaktor $r_{1.4301}$		0,65	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 2000 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	typ. 0,7 mA
Driftsberedskapsuppskov	t_v	≤ 80 ms
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

Normer IEC / EN 60947-5-2:2004


Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)


Mekaniska specifikationer

Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67


Avmätning



Anslutning



Pinout



Tråd färger

1		BU
2		BN
4		GN/YE

Kungörelsedatum: 2016-06-02 11:57 Datum för utgåva: 2016-06-02 186765_swe.xml