



Objednací název

NCN4-12GM50-WS-V11

- Komfortní řada
- 4 mm ne v jedné rovině

Příslušenství

BF 12

Montážní příruba, 12 mm

EXG-12

Držák pro rychlou montáž, sřpevným dorazem

Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	AC	spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n	4 mm
Montáž	ne v jedné rovině	
Polarita výstupu	střídavé	
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 3,24 mm
Redukční součinitel r_{Al}	0,45	
Redukční součinitel r_{Cu}	0,4	
Redukční součinitel r_{nerez} ocel 1.4301	0,8	

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	20 ... 253 V
Spínací frekvence	f	0 ... 25 Hz
Pokles napětí	U_d	≤ 5 V
Krátkodobý proud (20 ms, 0,1 Hz)	0 ... 2000 mA	
Provozní proud	I_L	5 ... 200 mA
Zbytkový proud	I_r	typ. 0,7 mA
Prodleva připravenosti k provozu	t_v	≤ 80 ms
Indikace stavu sepnutí	LED dioda, žlutá	

Soulad s normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------


Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------	--------------------------------


Mechanické specifikace

Materiál pouzdra	Ušlechtilá ocel
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP67


Rozměry



Připojení



Pinout



Wire barev

1		BU
2		BN
4		GN/YE

Datum vystavení: 2016-06-02 11:57 Datum vydání: 2016-06-02 186772_cze.xml