



Opis zamówienia

NCN4-12GM50-WS-V11

Cechy

- Seria komfort
- 4 mm niezabudowany

Akcesoria

BF 12

Kotnierz montażowy, 12 mm

EXG-12

Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą

Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja elementów przełączających	AC	normalnie otwarty
Nominalny zasięg działania	s_n	4 mm
Instalacja		niezabudowany
Polaryzacja wyjściowa	AC	
Zapewniony dystans działania	s_a	0 ... 3,24 mm
Współczynnik redukcyjny r_{Al}		0,45
Współczynnik redukcyjny r_{Cu}		0,4
Współczynnik redukcyjny $r_{1,4301}$		0,8

Parametry

Napięcie robocze	U_B	20 ... 253 V
Częstotliwość przełączania	f	0 ... 25 Hz
spadek napięcia	U_d	≤ 5 V
Prąd krótkotrwały (20ms, 0,1Hz)		0 ... 2000 mA
Prąd roboczy	I_L	5 ... 200 mA
Prąd resztkowy	I_r	typ. 0,7 mA
Opóźnienie przed udostępnieniem	t_v	≤ 80 ms
Wskaźnik stanu przełączenia		Żółta dioda

Zgodność z normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------


Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-----------------------	--------------------------------


Specyfikacja mechaniczna

Materiał obudowy	stal szlachetna
Powierzchnia pomiarowa	PBT
Stopień ochrony	IP67


Wymiary



Przyłącze



Pinout



Drut kolory

1		BU
2		BN
4		GN/YE