



### Orderbenämning

NCN4-12GM50-WS-V11

### Kännetecken

- Komfortserie
- 4 mm ej i plan

### Tillbehör

#### BF 12

Fäste, 12 mm

#### EXG-12

Snabbfäste med stopp

## Tekniska data

### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		AC	slutare
Känslavstånd	$s_n$	4 mm	
Installation		ej i samma plan	
Utgångs typ		AC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 3,24 mm	
Reduktionsfaktor $r_{Al}$		0,45	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,4	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,8	

### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 25 Hz
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 5$ V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 2000 mA
Arbetsström	$I_L$	5 ... 200 mA
Läckström	$I_r$	typ. 0,7 mA
Driftsberedskapsuppskov	$t_v$	$\leq 80$ ms
Funktions indikering		LED, gul

### Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------


### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------


### Mekaniska specifikationer

Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67


## Avmätning



## Anslutning



## Pinout



Tråd färger

1		BU
2		BN
4		GN/YE