


Parafuso de retenção AS 12/60



- Define a posição do batente mecânico com segurança

Parafuso de retenção para sensores da série F2

Dimensões



Dados técnicos

Dados mecânicos	
Força operacional	mín. 3 N máx. 20500 N
Material	Aço 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Medições	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	56 mm
L1	73,7 mm
L2	71,8 mm
L3	69,5 mm
Binário de aperto	máx. 26 Nm
Informações gerais	
Indicação	Se necessário, fixe a contraporca de forma segura
Material fornecido	Parafuso de retenção Contraporca

Data de publicação: 2020-03-24 Data de emissão: 2020-03-30 : 189992_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS