

Vite di arresto


AS 12/80

- Imposta in sicurezza la posizione di arresto meccanico



Vite di arresto per sensori serie F2

Dimensioni



Dati tecnici

Dati meccanici

Forza di attuazione	min. 3 N max. 20500 N
Materiale	Acciaio 1.1191/AISI 1045 (C45)
Dimensioni	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	76 mm
L1	94,1 mm
L2	92,2 mm
L3	89,5 mm
Coppia di serraggio	max. 26 Nm
Informazioni generali	
Indicazione	Serrare adeguatamente il controdado, se necessario
Dotazione	Vite di arresto Controdado

Data di edizione: 2020-03-24 Data di stampare: 2020-03-30 : 189993_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS