



**Referencia de pedido**


**VMCI-2+PE/LED/Z2-0,3M-PVC-V1-W**

Conector de válvula forma C (ind) sobre conector redondo M12 con indicador LED

**Características**

- LED incorporado como indicador de función y operación

**Dimensiones**



**Datos técnicos**

**Datos generales**

Nº de polos	2 + PE
Conexión 1	Clavija de válvula industrial
Tipo 1	angulado
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	angulado
Rosca 2	M12

**Elementos de indicación y manejo**

LED verde	Indicación de operación
-----------	-------------------------

**Datos eléctricos**

Tensión de trabajo	$U_B$	24 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 10 A



**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
----------------------	------------------------------

**Datos mecánicos**

Tipo de protección	IP65	
Material		
Contactos	Latón, dorado	
Pinza	PP	
Cable	PVC	
Aislamiento del hilo	PVC	
Cable		
Diámetro del revestimiento	5,5 mm	
Color	negro	
Hilos	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>	
Montaje de escalera	28 x 0,15 mm Ø	
Longitud	L	0,3 m

**Conexión eléctrica**



Fecha de publicación: 2008-03-26 14:35 Fecha de edición: 2011-07-13 198912\_spa.xml