




Referencia de pedido

V8HAN-G

Caja de cable, Harting, 8 pines, montaje sencillo

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8
Tipo	Hembra recta Harting Han 8D, tamaño 3 A

Datos eléctricos

Tensión nominal de trabajo	U_e	230/400 V
Tensión de trabajo	U_B	50 V
Corriente de trabajo		10 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Diametro de pins	1 mm
Grado de protección	IP65
Conexión	8 hembrillas de contacto, Harting 8 D Conexión crimpada para máx. Ø1,1 mm, 8 mm de desaislamiento Racor PG11

Material

Contactos	Aleación Cu
Superficie de contacto	Au
Pinza	Aluminio y Policarbonato
Combustibilidad	
Carcasa	94 V-0

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Grado de protección	EN 60529

Conexión eléctrica

