




Dimensiones



Referencia de pedido

V19-G-ABG-PG9-FE

Conector hembra para cables M12, de 8 polos, blindado, confeccionable

Características

- Confeccionable, apantallable
- Carcasa metálica
- Blindaje de muelle irisado
- Conexión de toma a tierra (FE) posible

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 8

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 30 V CC

Corriente de trabajo I_B máx. 2 A

Resistencia de tránsito < 3 m Ω

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Grado de ensuciamiento 3

Datos mecánicos

Grado de protección IP67

Conexión Bornes roscados para máx. 0,5 mm²
Atornillado PG9

Material

Contactos CuZn

Superficie de contacto Au

Pinza Fundición de cinc, niquelado

Contratuercas Fundición de cinc, niquelado

Cable

Diámetro del revestimiento 5 ... 8 mm

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa

Grado de protección EN 60529

Conexión eléctrica

