




Dimensiones



Referencia de pedido

V35S-G-ABG

Conector para cable, M9, 5 clavijas, blindado, montaje in situ

Características

- Bloqueo roscado
- Carcasa metálica
- Tipo de protección IP67

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	M9

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 125 V CC
Tensión de prueba		> 1500 V _{eff} CA
Corriente de trabajo		máx. 3 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	1

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Tipo de protección	IP67
Conexión	Sección de conexión: 0,25 mm ² Pins de soldaduras

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	latón, niquelado
Cable	
Diámetro del revestimiento	3,5 ... 5 mm

Conexión eléctrica

