



Marque de commande

PCV-USB-RS485-Converter Set

Convertisseur interface USB sur RS 485

Caractéristiques

- Câble de rallonge 0,8 m compris dans la fourniture
- Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC
- Pour RS485

Caractéristiques techniques

Éléments de visualisation/réglage

Indication fonctionnement	LED rouge
Indication débit de données	LED jaune et LED verte

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	via USB
------------------	-------	---------

Interface 1

Raccordement pour	PC
Type d'interface	USB

Interface 2

Raccordement pour	Tête de lecture
Type d'interface	RS-422 / RS-485
Vitesse de transfert	jusqu'à 921,6 kBit/s

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	Bornes à vis pour 0,14 à 0,34 mm ² Connecteur Sub-D, 9 broches Connecteur USB de type B
Dimensions	70 mm x 67 mm x 22 mm

Informations générales

Volume de livraison	Câble de connexion USB 800 mm Alimentation 24 V et cordon V19 Convertisseur USB/RS-485
---------------------	---

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007