



### Referencia de pedido

#### PCV-USB-RS485-Converter Set

Convertor de interfaces USB a RS 485

### Características

- Cable de prolongación de 0,8 m en el suministro
- Dispositivo de red para 95 - 230 V CA
- Para RS485

### Datos técnicos

#### Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo	LED rojo
Indicación del flujo de datos	LED amarillo y LED verde

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	por USB
--------------------	-------	---------

#### Interface 1

Conexión para	PC
Tipo de Interfaz	USB

#### Interface 2

Conexión para	Cabeza de lectura
Tipo de Interfaz	RS-422 / RS-485
Cuadencia de la transferencia	hasta 921,6 kBit/s

#### Datos mecánicos

Tipo de conexión	Bornes roscados para 0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup> Conector Sub-D, 9 polos Conector USB Tipo B
Dimensiones	70 mm x 67 mm x 22 mm

#### Información general

Volumen de suministro	Cable de conexión USB 800 mm  Alimentación de 24 V y juego de cables V19 Convertidor USB/RS-485
-----------------------	---

#### Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Estándares	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007