



### Referencia de pedido

#### PCV-KBL-V19-STR-RS485

Unidad de cableado con fuente de alimentación para conversor de interfaces USB / RS 485

### Características

- Dispositivo de red para 95 - 230 V CA

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	95 ... 230 V CA, 40 ... 60 Hz
Tensión de salida		24 V CC
Corriente de salida		máx. 1 A

#### Interface 1

Conexión para	Convertidor Interface
---------------	-----------------------

#### Interface 2

Conexión para	Cabeza de lectura
---------------	-------------------

#### Datos mecánicos

Tipo de conexión	Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVC Conector hembra Sub-D, 9 polos
------------------	---

#### Conformidad con Normas y Directivas

Estándar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
----------	---

### Conexión eléctrica

BU	GND
WH	IN2/OUT2
GY	OUT1
PK	IN3/OUT3
RD	IN1