

Câble droit en vrac

CBL-PVC-GY-04x034-100M



Câble, PVC/PVC, 4 brins, gris



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	max. 300 V C.A./C.C.
Conformité		
inflammabilité		CEI 60332-2-2
Conditions environnementales		
Température ambiante		
Câble, fixe		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Câble, flexible		-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Câble		selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe		4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Force de dénudage des gaines		max. 80 N / 300 mm
Couleur de la gaine		gris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants		4
Section des fils		0,34 mm ²

Date de publication: 2023-02-20 Date d'édition: 2023-02-20 : 227000_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir
Construction du noyau		19 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	100 m
Code de câble		Li Y YM 4 x 0,34
Matériau		
Câble		
enveloppe		PVC
isolation de fil		PVC
inflammabilité		Ininflammable

Affectation des broches

————— ······ —————	BN
————— ······ —————	WH
————— ······ —————	BU
————— ······ —————	BK

Accessoires

	V1-G-Q3	Connecteur femelle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-WV2A	Connecteur femelle, à câbler par soi-même
	V1S-G-Q3	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-G-Q2	Connecteur femelle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1S-G-Q2	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-G-BK	Connecteur femelle droit M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble de 4-6 mm, montable sur le terrain
	V1-W-BK	Connecteur femelle coudé M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble 4-6 mm, montable sur le terrain
	V1S-G-BK	Connecteur mâle droit M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble de 4-6 mm, montable sur le terrain
	V1S-W-BK	Connecteur mâle coudé M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble de 4-6 mm, montable sur le terrain
	V31-WM-MQ	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	V31-WM	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site

Date de publication: 2023-02-20 Date d'édition: 2023-02-20 : 227000_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Accessoires

	V31S-WM	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	V1S-GV4A	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V1-W-SC	Connecteur femelle coudé M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble 4-8 mm, montable sur site, connexion à ressort de cage
	V1S-W-SC	Connecteur mâle coudé M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble de 4-8 mm, montable sur site, connexion à ressort de cage
	V31-GM-Q4	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	V31S-GM-Q4	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	V31S-GM	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V31-GM	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site