



Referencia de pedido


V15S-G

Conector de cable, M12, 5 polos, confeccionable

Características

- Conexión de borne roscado
- Bloqueo metálico

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5
Número UL File	E363587

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 125 V CA/CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 8 m Ω

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	1 x conector M12, recto Terminales roscados para máx. 0,75 mm ² conexiones de rosca PG/

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	CuSnZn
Conectores	CuZn
Pinza	PA
Cable	
Diámetro del revestimiento	4 ... 6 mm

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Grado de protección	EN 60529:2000

Conexión eléctrica

