



### Codifica d'ordine

**PCV-KBL-V19-STR-USB**

Unità cavo USB con alimentatore

### Caratteristiche

- Alimentatore per 95 - 230 V CA
- Per interfaccia SSI
- Per PROFIBUS DP
- For CANopen
- For PROFINET
- For EtherNet/IP

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

|                       |       |                               |
|-----------------------|-------|-------------------------------|
| Tensione di esercizio | $U_B$ | 95 ... 230 V AC, 40 ... 60 Hz |
| Tensione di uscita    |       | 24 V DC                       |
| Corrente di uscita    |       | max. 1 A                      |

#### Interfaccia 1

|                  |     |
|------------------|-----|
| Collegamento per | PC  |
| Tipo interfaccia | USB |

#### Interfaccia 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Collegamento per | Testina di lettura |
| Tipo interfaccia | USB                |

#### Dati meccanici

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tipo di collegamento | scatola connessione cavi M12 x 1 , 8 poli<br>Connettore USB tipo A (standard) |
|----------------------|---|

#### Informazioni generali

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Dotazione | Alimentatore Unità cavo USB |
|-----------|-----------------------------|

#### Conformità agli standard e alle direttive

|                        |   |
|------------------------|---|
| Standard di conformità |   |
| Norme                  | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |