



Referencia de pedido

PCV-KBL-V19-STR-USB

Unidad de cableado USB con fuente de alimentación

Características

- Dispositivo de red para 95 - 230 V CA
- Para interfaz SSI
- Para PROFIBUS DP
- Para CANopen
- Para PROFINET
- Para Ethernet/IP

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	95 ... 230 V CA, 40 ... 60 Hz
Tensión de salida		24 V CC
Corriente de salida		máx. 1 A

Interface 1

Conexión para	PC
Tipo de Interfaz	USB

Interface 2

Conexión para	Cabeza de lectura
Tipo de Interfaz	USB

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Conector hembra M12 x 1 , 8 polos Conector USB tipo A (estándar)
------------------	---

Información general

Volumen de suministro	Alimentación Unidad de cableado USB
-----------------------	-------------------------------------

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Estándares	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007