



Referencia de pedido


V1S-GV4A

Conector de cable, confeccionable

Características

- Conexión de borne roscado
- Bloqueo de acero inoxidable
- Contactos dorados

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Número UL File	E363587

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 3 m Ω

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	1 x conector M12, recto Terminales roscados para máx. 0,75 mm ²

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	PA

Cable

Diámetro del revestimiento	4 ... 6 mm
----------------------------	------------

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Grado de protección	EN 60529:2000

Conexión eléctrica

