




## Sensore capacitivo

### CBB10-30GKK-W

- 10 mm allineato
- 15 mm non allineato
- La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro
- Contatto NA/Contatto NC programmabile



## Dimensioni



## Dati tecnici

### Dati generali

Funzione di commutazione		Normalmente aperto/chiuso (NO/NC)
Tipo di uscita		Due fili
Distanza di comando misura	$s_n$	10 mm
Montaggio incorporato		incorporabile
Polarità d'uscita		AC
Distanza di comando sicura	$s_a$	0 ... 8,1 mm
Tipo di uscita		2-fili

### Dati specifici

Condizioni di montaggio

Data di edizione: 2022-06-22 Data di stampare: 2022-06-22 : 234027\_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Dati tecnici


A		0 mm
B		0 mm
C		20 mm
F		40 mm
Tensione di esercizio	$U_B$	20 ... 250 V AC
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 50 Hz
Isteresi	H	2 ... 20 %
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 7$ V
Corrente di esercizio	$I_L$	0 ... 500 mA
Corrente residua	$I_r$	0 ... 1,7 mA
Indicatore della tensione di esercizio		LED, verde
Display stato elettrico		LED, rosso
<b>Indicatori / Elementi di comando</b>		
Potenzimetro		Regolatore della sensibilità
<b>Conformità agli standard e alle direttive</b>		
Standard di conformità		
Norme		EN 60947-5-2
<b>Condizioni ambientali</b>		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
<b>Dati meccanici</b>		
Tipo di collegamento		Morsetti a vite
Sezione filo		fino a 2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola		ABS (polistirolo)
Superficie anteriore		ABS (polistirolo)
Grado di protezione		IP67

## Collegamento



Data di edizione: 2022-06-22 Data di stampare: 2022-06-22 : 234027\_ita.pdf

## Installazione



Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

## Accessori

	<b>BF 30</b>	Flangia di fissaggio, 30 mm
---	--------------	-----------------------------