




Dimensiones



Referencia de pedido

V15-G-ABG-PG9-FE

Kabeldose, M12, 5-polig, geschirmt, konfektionierbar

Características

- Confeccionable, apantallable
- Carcasa metálica
- Blindaje de muelle irisado
- Conexión de toma a tierra (FE) posible

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 5

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 60 V CC

Corriente de trabajo I_B máx. 4 A

Resistencia de tránsito $< 3 \text{ m}\Omega$

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente $-25 \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-13 \dots 185 \text{ }^\circ\text{F}$)

Grado de ensuciamiento 3

Datos mecánicos

Grado de protección IP67

Conexión Terminales roscados para máx. $0,75 \text{ mm}^2$
Atornillado PG9

Material

Contactos CuZn

Superficie de contacto Au

Pinza Fundición de cinc, niquelado

Contratuerca Fundición de cinc, niquelado

Cable

Díámetro del revestimiento $5 \dots 8 \text{ mm}$

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa

Grado de protección EN 60529

Conexión eléctrica

