


Adaptateur M12 x 1 sur Sub-D


V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9



- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Blindage posé sur l'écrou chapeau

Adaptateur, M12 x 1, à sub-D, 9 broches

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| nombre de pôles | 5 + blindage | |
| Raccordement 1 | Connecteur mâle | |
| Forme constructive 1 | droit | |
| Filetage 1 | M12 | |
| Raccordement 2 | Connecteur femelle | |
| Forme constructive 2 | droit | |
| Filetage 2 | Sub-D | |

Caractéristiques électriques

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Tension d'emploi | U_B | max. 36 V c.c. |
| Courant d'emploi | I_B | max. 1,5 A |
| résistance de continuité | < 30 m Ω | |

Conditions environnementales

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
|----------------------|--------------------------------|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---------------------|------|
| diamètre de broche | 1 mm |
| Degré de protection | IP20 |

Date de publication: 2021-10-04 Date d'édition: 2021-10-05 : 238748_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Données techniques

| Matériau | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| contacts | | CuZn |
| surface de contact | | Au |
| Poignée | | TPU |
| Câble | | PUR |
| écrou chapeau | | zinc moulé sous pression |
| Câble | | |
| Couleur | | noir |
| Fils | | 5 x 0,34 mm ² |
| Longueur | L | 0,5 m |
| Masse | | env. 221 g |

Connexion

