


# Adaptador M12 x 1 a Sub-D


## V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9



- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Pantalla colocada en contratuerca

Cable adaptador, M12 x 1, a sub-D, 9 pines

### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos	5 + blindaje
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	Conector hembra
Tipo 2	recto
Rosca 2	Sub-D

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 36 V DC
Corriente de trabajo	$I_B$	máx. 1,5 A
Resistencia de tránsito		< 30 mΩ

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

#### Datos mecánicos

Diametro de pins	1 mm
Grado de protección	IP20

Fecha de publicación: 2021-10-05 Fecha de edición: 2021-10-07 : 238748\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Datos técnicos

Material		
Contactos		CuZn
Superficie de contacto		Au
Pinza		TPU
Cable		PUR
Contratuerca		Fundición a presión de cinc
Cable		de hilos finos, flexibles
Color		negro
Hilos		5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Longitud	L	0,5 m
Masa		aprox. 221 g

## Conexión

