




Dimensiones



Referencia de pedido

VMCI-2+P

Conector de válvula, forma C (ind.), confeccionable

Características

- Conector de válvula conforme a la norma EN 175301-803
- Grado de protección IP67

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 2 + PE

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B 250 V CA / 300 V CC

Corriente de trabajo I_B máx. 10 A

Resistencia de tránsito < 4 m ω

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

Temperatura de almacenaje -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)

Datos mecánicos

Grado de protección IP67

Conexión Conector de válvula Forma C (Ind.)
Terminales roscables de máx. 1,5 mm² ; 16 AWG

Material

Superficie de contacto Ag


Pinza PA, negro

Junta NBR

Cable

Diámetro del revestimiento 3 ... 5,5 mm

Conexión eléctrica



Fecha de publicación: 2016-04-05 15:15 Fecha de edición: 2016-04-05 247583_spa.xml