



## Cargador para OHV200 con módem Bluetooth integrado

### OHV-CHARGER-B15

- Botón de llamada para localizar el dispositivo.




Cargador para OHV200 con módem Bluetooth integrado



#### Función

El cargador OHV-CHARGER-B15 le permite cargar el dispositivo portátil OHV200\*. Además, el cargador incluye un módem Bluetooth y una conexión mini USB para la transmisión de datos.




#### Dimensiones



## Datos técnicos

Elementos de indicación y manejo		
Indicación de trabajo		LED verde: alimentación
Indicación de la función		LED azul: Conexión Bluetooth
Conmutador		Bluetooth
Teclas		1 botón
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	$U_B$	5 V CC
Corriente de trabajo	$I_B$	máx. 1 A
Interfaz		
Físico		Bluetooth (clase II) , Mini USB
Frecuencia emisora		2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Potencia de emisión		0,002 W
Salida		
Corriente de salida		max. 555 mA
Tensión de salida		4,2 V CC
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con la normativa		
Compatibilidad electromagnética		ETSI EN 301489-1:V1.9.2 ETSI EN 301489-17:V2.2.1 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Seguridad		EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011 EN 62311:2008
Espectro de radiofrecuencia		ETSI EN 300328:V1.8.1
Estándares		EN 50581:2012
Autorizaciones y Certificados		
Autorización FCC		FCC ID: QQ6-BTC02
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje		-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Datos mecánicos		
Conexión		Alimentación de tensión: hembra para clavija hueca 5,5 mm interface : Mini USB
Masa		153 g
Dimensiones		115 mm x 83 mm x 60 mm (L x A x H)
Información general		
Volumen de suministro		Cargador + Cable adaptador, USB a mini USB

## Accesorios

	<b>USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G</b>	Cable adaptador, USB a mini USB
	<b>ODZ-MAH-SUPPLY</b>	Partes de la red
	<b>ODZ-MAH-5V-110V</b>	Partes de la red