



Marque de commande


PCV-LM25

Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm

Caractéristiques

- Pour rubans codés de 25 mm
- Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130...
- 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclus

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

description	Tête de marqueur pour rubans codés d'une largeur de 25 mm Distance : 80 mm, 100 mm, 130 mm, réglable
-------------	---

Caractéristiques mécaniques

Matériau	POM Aluminium
position d'intégration	En termes de montage, la tête de marqueur correspond à toutes les têtes de lecture PCV...-F200-.... Les têtes de marqueur doivent être montées à l'aide de 4 vis M6.
Masse	450 g

Informations générales

Volume de livraison	Marqueurs : 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclus Marqueurs de rechange disponibles via des distributeurs spécialisés
---------------------	---