



Referencia de pedido


PCV-LM25

Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm

Características

- Cintas de codificación de 25 mm
- Puede utilizarse para lectores PCV80..., PCV100... y PCV130...
- Incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

descripción	Cabezal marcador para cinta de codificación de 25 mm de anchura Distancia: 80 mm, 100 mm, 130 mm, regulable
-------------	--

Datos mecánicos

Material	POM Aluminio
Posición del montaje	Para su montaje, el cabezal marcador se corresponde con todos los lectores PCV...-F200-... Los cabezales marcadores se montan con 4 tornillos M6.
Masa	450 g

Información general

Volumen de suministro	Marcadores: incluye 2 marcadores permanentes edding® 3000 Marcadores de recambio disponibles a través de proveedores especializados
-----------------------	--