


# Insert pour rail de montage DIN

## UPR-INS-03



- Insert à 3 conducteurs dans rail de montage DIN de 35 mm
- Compatible avec rail DIN de montage UPR-MR de 35 mm
- Adapté pour le rail profilé K-DUCT
- Longueur standard 2 m, raccourcissement possible la longueur voulue

Insert pour rail DIN de montage de 35 mm


### Fonction

L'insert est en plastique et comporte des conducteurs plaqués or intégrés. Il est installé dans le rail DIN de montage UPR-MR. Le composant dispose de deux conducteurs d'alimentation et d'un conducteur de message collectif d'erreur. Il est fourni en segments de 2 mètres mais peut être découpé à n'importe quelle longueur. Le rail DIN de montage UPR-MR et l'insert UPR-INS-\*\* forment le rail d'alimentation.

### Assemblage



## Dimensions



## Données techniques

Conditions environnementales	
Température ambiante	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques	
Raccordement	3 conducteurs
Alimentation	2 Conducteurs
sortie de panne	1 Conducteurs
Matériau	Polycarbonate
Masse	env. 440 g
Dimensions	25,5 x 13 x 2 000 mm (1 x 0,5 x 78,7 po) (l x h x L)
Fixation	sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 Hauteur : 15 mm