



### Marque de commande

**PGV33M-CB19-RD**

Bande de couleur pour PGV de couleur rouge

### Caractéristiques

- Montage autocollant
- Haute résistance mécanique

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

Longueur	33 m
Largeur	19 mm
Diamètre extérieur	80 mm
Diamètre intérieur	25 mm ( Mandrin )
Couleur	rouge

#### Conditions environnantes

Température de service	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Température de stockage	12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
Température de montage	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Résistance aux intempéries	Rayon UV Humidité

#### Caractéristiques mécaniques

Épaisseur du matériau	130 µm
Matériau	PVC
Coefficient d'extension	180 %
Résistance à la rupture	28 N/cm
Force adhésive	Valeurs moyennes (FTM2) acier : 2,4 N / 10 mm Ruban de couleur : 2,1 N / 25 mm