



Referencia de pedido

PGV33M-CB19-RD

Cinta PGV de color rojo

Características

- Montaje autoadhesivo
- Resistencia mecánica elevada

Datos técnicos

Datos generales

Longitud	33 m
Anchura	19 mm
Diámetro exterior	80 mm
Diámetro interno	25 mm (Mandril)
Color	rojo

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje	12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
Temperatura del montaje	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricas	Radiación ultravioleta Humedad

Datos mecánicos

Robustez del material	130 µm
Material	PVC
Coefficiente de dilatación	180 %
Resistencia a la rotura	28 N/cm
Fuerza adhesiva	Valores medios (FTM2) Acero : 2,4 N / 10 mm Autoadhesiva : 2,1 N / 25 mm