


Cable de conexión V19-G-2M-PVC-TP-V19-G

- Carcasa metálica
- Blindaje de muelle irisado
- Par trenzado blindado

Cable de conexión con doble terminación, M12 a M12, cable de PVC, 8 patillas, blindado

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8 + blindaje
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	conectores, recto
Tipo 2	recto
Rosca 2	M12

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 2 A
Impedancia característica		$100 \Omega \pm 15 \Omega (> 1 \text{ MHz})$

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la normativa	
Grado de protección	EN 60529:2000
Estándares	IEC 61076-2-101:2008

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	CuZn

Fecha de publicación: 2023-07-14 Fecha de edición: 2023-07-14 : 268716_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Superficie de contacto	Au	
Pinza		Fundición de cinc, niquelado TPU, negro
Cable	PVC	
Contratuercas		Fundición a presión de cinc
Aislamiento del hilo	PVC	
Cable	de hilos finos, flexibles	
Diámetro del revestimiento	Ø 6,2 mm	
Radio de flexión		> 15 x diámetro de cable, móvil > 6 x diámetro de cable, tendido fijo
Color	gris	
Hilos		4 x 2 x 0,14 mm ²
Blindaje	Trenzado	
Longitud	L	2 m

Asignación de conexión

