



Referencia de pedido

OHV-BAT-CHARGER

Cargador para OHV-BAT

Función

El cargador OHV-BAT-CHARGER ofrece cuatro compartimentos para cargar baterías de iones de litio del tipo OHV-BAT. Cada compartimento cuenta con su propio indicador LED de estado.

Datos técnicos

Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo 4 LED verdes: indicador de carga

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B 5 V CC
Corriente de trabajo I_B máx. 1,2 A

Salida

Corriente de salida 400 ... 1200 mA
Tensión de salida 5 V CC intermitente

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)

Datos mecánicos

Conexión Alimentación de tensión: hembra para clavija hueca 5,5 mm
Masa aprox. 245 g
Dimensiones 138 mm x 89 mm x 60 mm