

Distribuidor Y

V1-Y-V11S/V11S




■ Grado de protección IP67

Divisor en Y con conector hembra M12 de 4 pines a 2 conectores macho M12 de 3 pines con codificación A



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Conector 1	
Conexión	conectores, recto
Tipo	M12
Estilo	recto
Bloqueo	conexión de tornillo
Nº de polos	3
Codificación	Código A
Conector 2	
Conexión	conectores, recto
Tipo	M12
Estilo	recto
Bloqueo	conexión de tornillo
Nº de polos	3
Codificación	Código A
Conector 3	

Fecha de publicación: 2023-06-30 Fecha de edición: 2023-06-30 : 272277_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Conexión	Conector hembra	
Tipo	M12	
Estilo	recto	
Bloqueo	conexión de tornillo	
Nº de polos	4	
Codificación	Código A	
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	máx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajo	I_B	4 A
Conformidad		
Grado de protección	EN 60529	
Conector	conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)	
Grado de ensuciamiento	3	
Datos mecánicos		
Clavija		
Par de apriete	0,6 Nm	
Ciclos de contacto	min. 100	
Grado de protección	IP65/IP67	
Fijación	Orificio de montaje para tornillo M4	
Material		
Clavija		
Conexión de tornillo	Fundición de cinc, niquelado	
Pinza	TPU	
Superficie de contacto	Ni/Au	
Combustibilidad	V-2	

Asignación de conexión

