



**Technické údaje**

<b>Okolní podmínky</b>	
Okolní teplota	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Teplota při skladování	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
<b>Mechanické specifikace</b>	
Typ připojení	Odpružené kontakty, 3 vývody Lanko Polyuretan (bez obsahu halogenů) L = 270 mm ± 5 mm
Materiál pouzdra	PA 6 / Zinkový tlakově litý odlitek
Třída ochrany	IP65
<b>Poznámka</b>	pouze pro použití s jednotkou zesilovače řady NBxx-F58A3x3