




Dimensiones



Referencia de pedido

VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Puente para módulos de armario de distribución con terminales de muelle o de tornillo

Características

- Para puentear AS-Interface y AUX de un módulo al siguiente

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	48 V
Carga de corriente	8 A a 40 °C DIN VDE 0298 Parte 4 HD 516/VDE 0298-300

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fijo
----------------------	-------------------------------------

Datos mecánicos

Sección transversal	Cobre trenzado fino 0,75 mm ²
Material	
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	H05V-K, tensión nominal 300/500 V
Color	marrón, azul
Conexiones posibles	Adecuado para terminales de muelle y terminales de tornillo
Longitud del cable	60 mm
Combustibilidad	
Cable	Ignífugo conforme a la normativa IEC 60332-1-2
Nota	100 puentes azules y 100 marrones por paquete