



Distribuidor


VAZ-CHAIN-BU/BN70MM/1,0-25

- Para la señalización en armarios de conmutación
- El distribuidor se pueden conectar en el campo con el conector giratorio multifuncional
- Esto permite que carcasa los módulos del armario de conmutación se eliminen, se inserten y se sustituyan sin interrumpir la alimentación

Distribuidor con 25 conexiones para módulos de armario de conmutación con terminales con tornillo



Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales	
Número UL File	E223176
Datos eléctricos	
Tensión nominal	48 V
Carga de corriente	8 A a 40 °C DIN VDE 0298 Parte 4 HD 516/VDE 0298-300
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fijo
Datos mecánicos	
Sección transversal	Cobre trenzado fino 1 mm ²
Radio de flexión	Móvil: 4 x diámetro externo Fijo: 2 x diámetro externo
Material	
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	H05V-K, tensión nominal 300/500 V
Color	marrón, azul
Conexiones posibles	Apto para terminales con tornillo

Fecha de publicación: 2022-06-30 Fecha de edición: 2022-06-30 : 293151_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

pf PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Longitud del cable	25 x 7 cm + 1 m
Combustibilidad	
Cable	Ignífugo conforme a la normativa IEC 60332-1-2