

Analoggivare, induktiv


NBB5-18GM60-I-V1



- Induktiv analoggivare
- Utgång 4 mA ... 20 mA
- Inmonteringsbar i plan



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer			
Utgångstyp			Analog ström utgång
Installation			inbyggbar
Utgångs typ			DC
Mätområde			1 ... 5 mm
Anslutnings sätt			3-trådig
Specifikationer			
Arbetspänning	U_B		10 ... 30 V DC typ. 20 V DC
Polaritetsskydd			ja
Reproduceringsbarhet			0 ... 80 μ m
Tomgångsström	I_0		≤ 12 mA
Analog utgång			
Utgångstyp			4 ... 20 mA
Utgångskurvans branthet			4 mA / mm
Linearitetsfel			$\leq \pm 5$ % för slutvärdet
Lastmotstånd			$\leq 1000 \Omega$ typ. 500 Ω
Strömlutning			

Kungöresdatum: 2022-05-30 Datum för utgåva: 2022-05-30 : 303099_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Tekniska data

4 ... 20 mA	max. 30,9 A/s
20 ... 4 mA	max. 11,1 A/s
Återhämtningstid	1 ... 10 ms , typ. 5 ms
Utjämnings tolerans nollpunkt	$\leq \pm 5$ % för slutvärdet
Temperaturdrift	$\leq \pm 0,15$ %/K för slutvärdet
Rippel	± 125 μ A
Norm- och riktlinjekonformitet	
Standardöverensstämmelse	
Standarder	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003
Godkännanden och certifikat	
UL-godkännande	cULus-listad, strömkälla av klass 2
CCC-godkännande	Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer	
Anslutnings typ	Kontakt M12 x 1 , 4-polig
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning



Anslutningstilldelning




Tråd färger enligt EN 60947-5-2


1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Egenskapskurva

Utgångskurva



Reduktionsfaktor



Tillbehör

	BF 18	Fäste, 18 mm
	V1-G-2M-PUR	Kabel med honkontakt med en ände, M12, rak, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, grå
	V1-W-2M-PUR	Kabel med honkontakt med en ände, M12, vinklad, A-kodad, 4 stift, PUR-kabel, grå

Kungöresedatum: 2022-05-30 Datum för utgåva: 2022-05-30 : 303099_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**