




Snímač, induktivní NRN40-U1-E2-V1

- Hlavice snímače přemístitelná a otočná
- 40 mm ne v jedné rovině
- Redukční součinitel = 1
- 4 indikátory LED pro viditelnost v rozsahu 360°
- Odolnost proti působení magnetického pole



Rozměry



Technické údaje

Všeobecné specifikace

| | | |
|------------------------------|-------|------------------------|
| Spínací funkce | | Normálně otevřený (NO) |
| Typ výstupu | | PNP |
| Spínací vzdálenost | s_n | 40 mm |
| Montáž | | ne v jedné rovině |
| Polarita výstupu | | stejnoseměrné |
| Pracovní rozsah | s_a | 0 ... 32,4 mm |
| Reálná spínací vzdálenost | s_r | 36 ... 44 mm |
| Redukční součinitel r_{AI} | | 1 |
| Redukční součinitel r_{Cu} | | 1 |

Datum publikace: 2022-05-30 Datum vydání: 2022-05-30 : 306534-0114_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

| | | |
|--|------------------|--|
| Redukční součinitel $r_{\text{neraz ocel 1.4301}}$ | | 1 |
| Redukční součinitel $r_{\text{ocel St37}}$ | | 1 |
| Typ výstupu | | 3-drát |
| Charakteristické hodnoty | | |
| Provozní napětí | U_B | 10 ... 30 V |
| Spínací frekvence | f | 0 ... 180 Hz |
| Hystereze | H | 2 ... 15 % |
| Ochrana proti přepólování | | ochrana proti přepólování |
| Ochrana proti zkratu | | pulsní kontrola |
| Pokles napětí | U_d | $\leq 2,5$ V |
| Provozní proud | I_L | 0 ... 200 mA |
| Zbytkový proud | I_r | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
| Proud naprázdno | I_0 | ≤ 25 mA |
| Prodleva připravenosti k provozu | t_v | 15 ms |
| Magnetické stejnosměrné pole | B | 200 mT |
| Magnetické střídavé pole | B | 200 mT |
| Indikace provozního napětí | | LED dioda, zelená |
| Indikace stavu sepnutí | | LED dioda, žlutá |
| Parametry funkční bezpečnosti | | |
| MTTF _d | | 1123 a |
| Doba provozu (T_M) | | 20 a |
| Stupeň diagnostického pokrytí (DC) | | 0 % |
| Shoda s normami a směrnici | | |
| Shoda se standardy | | |
| Normy | | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Schválení a certifikáty | | |
| Třída ochrany | | II |
| Izolace dimenzovaná na napětí | U_i | 60 V |
| Dimenzovaná odolnost proti rázovému napětí | U_{imp} | 800 V |
| Schválení UL | | cULus Listed, General Purpose |
| Schválení CCC | | Pro výrobky s max. provozním napětím ≤ 36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC. |
| Okolní podmínky | | |
| Okolní teplota | | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Teplota při skladování | | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Mechanické specifikace | | |
| Typ připojení | | Konektorová zástrčka M12 x 1 , 4 vývody |
| Informace pro připojení | | Na jedné svorce mohou být zapojeny maximálně dva vodiče se stejným průřezem! Utahovací moment 1,2 Nm + 10 % |
| Průřez žíly vodiče | | až 2,5 mm ² |
| Min. průřez vodiče | | bez koncovky vodičů 0,5 mm ² , s lisovacími koncovkami 0,34 mm ² |
| Max. průřez vodiče | | bez koncovky vodičů 2,5 mm ² , s lisovacími koncovkami 1,5 mm ² |
| Materiál pouzdra | | PA/kov s vrstvou epoxidového prášku |
| Čelní plocha | | PA 6 Grivory GVN-35H |
| Spodní díl krytu/skříně | | Plast |
| Třída ochrany | | IP67 |
| Rozměry | | 225 g |
| Pokyn | | Utahovací moment: 1,8 Nm (těleso) |


Datum publikace: 2022-05-30 Datum vydání: 2022-05-30 : 306534-0114_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comNěmecko: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Připojení



Přiřazení připojení



Wire barev dle EN 60947-5-2

| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Příslušenství

| | | |
|--|--------------------|---|
| | V1-W-2M-PUR | Zásuvková sada vodičů s jedním úhlovým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR |
| | V1-G-2M-PUR | Zásuvková sada vodičů s jedním přímým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR |
| | MHW 01 | Modulární montážní držák |
| | MH 04-2681F | Montážní pomůcka pro VariKont, +U1+ a +U9* |