



Referencia de pedido


V15S-G-0,5M-CGR-BD

Cable adaptador para ENI58PL-*****-1024CGR-*BD programable

Características

- Juego de cables para maestro USB IO-Link a encoders programables

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	5/5
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	Conector hembra
Tipo 2	recto
Rosca 2	M12

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 500 mA a 24 V CC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
----------------------	------------------------------

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Grado de protección	IP44
Material	
Pinza	TPU, negro
Cable	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 4,6 mm
Radio de flexión	≥ 69 mm, móvil ≥ 27,6 mm, fijo
Color	gris
Longitud	L 0,5 m

Conexión eléctrica

