

Conduit enrobé flexible CP-CDT-SLT-1/4-10M




- Non halogéné
- Conduit enrobé flexible 1/4 po

Conduit enrobé flexible 1/4 po 10 m

Fonction

Le conduit avec revêtement flexible est utilisé en conjonction avec un adaptateur de détecteur et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

Dimensions



Données techniques

Conditions environnementales

Température ambiante - 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F)

Caractéristiques mécaniques

Longueur	L	10 m
rayon de courbure		Statique 40 mm dynamique 50 mm
Degré de protection		IP67
limite de charge mécan.		
Résistance aux chocs		Classe 4, lourd (6 J) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la pression		Classe 4, lourd (1250 N) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la traction		Classe 4, lourd (1000 N) , conformément à la norme EN 61386
Matériau		Câble en acier galvanisé , polyuréthane (non halogéné) avec gaine

Date de publication: 2020-06-30 Date d'édition: 2020-06-30 : 308744_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Masse	1550 g
Informations générales	
Informations complémentaires	respectez les instructions de montage

Éléments du système adaptés

	CP-ADP-SLT-1/4-M8 5pcs	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M8 et le conduit enrobé flexible 1/4 po
	CP-ADP-SLT-1/4-M12 5pcs	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M12 et le conduit enrobé flexible 1/4 po
	CP-ADP-SLT-1/4-M14 5pcs	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M14 et le conduit enrobé flexible 1/4 po
	CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs	Presse-étoupe M12 pour diamètre de câble 1 ... Conduit enrobé flexible 5.2 mm et 1/4 po
	CP-CGL-SLT-1/4-M16 5pcs	Presse-étoupe M16 pour diamètre de câble 1 ... Conduit enrobé flexible 5.2 mm et 1/4 po