




Dimensiones



Referencia de pedido

V34-G

Conector hembra para cables M9, 4 polos, confeccionable

Características

- Carcasa metálica
- Bloqueo roscado

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M9

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 125 V CC
Tensión de prueba		> 1500 V _{eff} CA
Corriente de trabajo		máx. 3 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	1

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Tipo de protección	IP40
Conexión	Sección de conexión: 0,25 mm ² Pins de soldaduras

Material

Contactos	CuSn
Superficie de contacto	Au
Pinza	PA 66 , negro
Contratuerca	CuZn, niquelado
Cable	
Diámetro del revestimiento	4 ... 5 mm
Masa	aprox. 18 g

Conexión eléctrica

