




Orderbenämning

NTK15 T 50.000/0579

Kännetecken

- Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern
- 15 mm ej i plan

Anslutning




Tillbehör

BF 30

Fäste, 30 mm

Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion		AC/DC
Känslavstånd	s_n	3 ... 15 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		potentialfri växlande kontakt

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	24 ... 240 V AC/DC
Hysteres	H	2 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd		toleratn mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		nej
Arbetsström	I_L	5 ... 50 mA
minsta driftström	I_m	5 mA

Visning/betjäningselement

Potentiometer	Potentiometer 1: Tillslagsfördröjning 1 - 600 s Potentiometer 2: Frånsagningsfördröjning 1 - 600 s Potentiometer 3: brytavstånd 3 - 15 mm
Kopplingstillstånd	LED

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mekaniska data

Ledartvärsnitt	5 x 0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	POM
Avkännings yta	POM
Skyddsklass	IP65

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007