




# Magnetický snímač 52FY31

■ Magnetický snímač



## Rozměry



## Technické údaje

### Charakteristické hodnoty

Indikace stavu sepnutí      Zapínací kontakt

### Shoda s normami a směrnici

Shoda se standardy

Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
-------	---

### Okolní podmínky

Okolní teplota	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
----------------	--------------------------------

### Mechanické specifikace

Materiál pouzdra	PSU
------------------	-----

Čelní plocha

Třída ochrany

Pokyn	Pro použití s magnetickými snímači 50FY41-6, 50FY41-12 a 50FY41-50
-------	--

Datum publikace: 2020-04-09 Datum vydání: 2020-09-03 : 450074\_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS