



Serie di base
10 mm incorporabile



Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO NPN
Distanza di comando misura s_n	10 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,3
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,3
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,8
Tensione di esercizio U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 200 Hz
Protezione da scambio di polarità	si
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio I_L	0 ... 200 mA
Corrente residua I_r	0 ... 0,5 mA tipico
Corrente a vuoto I_0	≤ 20 mA
Display stato elettrico	LED visibile a 360°, giallo
Norme	EN 60947-5-2
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,34 mm ²
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Allacciamento:

E / E0



450336_ITA.xml

2003-03-25