

Répartiteur en Y

V3S-GR-YEE-V3/V3-GR




- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M8
- Verrouillage à encliqueter
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Degré de Protection IP65
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada

Répartiteur en Y, prise M8 avec verrou à ressort, 3 broches vers 2 fiches M8 avec verrou à ressort, 3 broches, certifié UL



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1	
Raccordement	Connecteur femelle
Forme constructive	M8
Style	droit
Verrouillage	Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles	3
Codage	Codé A
Connecteur 2	
Raccordement	Connecteur femelle
Forme constructive	M8
Style	droit
Verrouillage	Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles	3
Codage	Codé A
Connecteur 3	
Raccordement	Connecteur mâle
Forme constructive	M8
Style	droit

Date de publication: 2024-03-15 Date d'édition: 2024-03-20 : 70101374_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Verrouillage	Verrouillage par encliquetage	
nombre de pôles		3
Codage	Codé A	
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	max. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 3 A
Conformité		
Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilité		CEI 60332-1-2
Agréments et certificats		
numéro de fichier UL		E231213
Conditions environnementales		
Température ambiante		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP65
Matériau		
Connecteur		
Poignée		TPU, noir
surface de contact		Au
inflammabilité		V-0

Affectation des broches

