

# Distribuidor Y

## V3S-GR-YEE-V3/V3-GR




- Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M8
- Bloqueo de trama
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Grado de protección IP65
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá

Divisor en Y, conector M8 con cierre a presión de 3 pines a 2x conectores M8 con cierre a presión de 3 pines, aprobado por UL



### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Datos generales

Conector 1	
Conexión	Conector hembra
Tipo	M8
Estilo	recto
Bloqueo	Bloqueo enclavable
Nº de polos	3
Codificación	Código A
Conector 2	
Conexión	Conector hembra
Tipo	M8
Estilo	recto
Bloqueo	Bloqueo enclavable
Nº de polos	3
Codificación	Código A
Conector 3	
Conexión	conectores, recto
Tipo	M8
Estilo	recto

Fecha de publicación: 2024-03-15 Fecha de edición: 2024-03-20 : 70101374\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Datos técnicos

Bloqueo	Bloqueo enclavable	
Nº de polos		3
Codificación	Código A	
<b>Datos eléctricos</b>		
Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajo	$I_B$	máx. 3 A
<b>Conformidad</b>		
Grado de protección		EN 60529
Conector	conector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104	
Combustibilidad		IEC 60332-1-2
<b>Autorizaciones y Certificados</b>		
Número UL File		E231213
<b>Condiciones ambientales</b>		
Temperatura ambiente		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento		3
<b>Datos mecánicos</b>		
Clavija		
Ciclos de contacto		min. 100
Grado de protección		IP65
<b>Material</b>		
Clavija		
Pinza		TPU, negro
Superficie de contacto		Au
Combustibilidad		V-0

## Asignación de conexión

